

d-COPIA

255MF

INFORMAZIONI AMBIENTALI

D-COPIA 255MF

Alimentazione	220-240 Volt, 50/60 Hz
Corrente Nominale	5,5 A
Assorbimento massimo	1270 W
Assorbimento in stampa	390 W
Assorbimento in modalità sleep	0,5 W
Assorbimento in modalità ready	55 W
Assorbimento a macchina spenta	0,1 W
TEC (Typical Electricity Consumption)	0,954 kWh/settimana
Assorbimento in stand-by in connessione Ethernet	0,5 W
Assorbimento in stand-by in connessione USB	0,5 W
Assorbimento in stand-by con tutte le connessioni di rete	0,6 W
Timer di commutazione dal modo stand-by in connessione	1 min
Emissione di rumore in stampa	61,7 dB(A) Lwa - ISO 7999
Emissione di rumore in stand-by	Non misurabile
Emissione di Ozono	inferiore ai limiti misurabili RAL-UZ 205
Emissione di Benzene	inferiore ai limiti misurabili RAL-UZ 205
Emissione di polveri sottili	0,14 mg/h RAL-UZ 205
Emissione di Stirene	0,01 mg/h RAL-UZ 205
Emissione di TVOC	4,0 mg/h RAL - UZ 205